

**Kutna brusilica GWS, tip: 17125SINOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Motor od 1700 W s elektronikom brzine, idealan npr. za **obradu nehrđajućeg čelika**. Izvanredan, ergonomski obujam ručke: Prvoklasna ergonomija zahvaljujući značajno smanjenom opsegu ručke.

Visoka zaštita i kontrola rukovatelja : KickBackControl, meko pokretanje, zaštita od ponovnog pokretanja, zaštita od preopterećenja, amortizacija vibracija i odabir broja okretaja.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Tehnički opis

maksimalni Ø diska	125 mm
Pakiranje	Karton
Posebnost	KickBack Control, zaštita od ponovnog pokretanja
Prihvat snaga	1700 W
Mrežni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Priključni navoj	M14

Blokada pokretanja	da
Nježni zalet	da
Oznaka proizvođača	GWS 17-125 S INOX
Nazivni napon	230 V
Težina	2,4 kg
Mrežna frekvencija	50 Hz
Blokada trzaja	da
Raspon broja okretaja	1900 - 7800 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica