

Garant**Pločica za glodanje 60°, HB7720, korak: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217500 1,5
GTIN	4045197217509
Razred artikla	21C

Opis**Napomena:**
Pločice od 55° na upit.**Tehnički opis**

Za navoj \geq	M16
Debljina pločica	2,34 mm
Dubina t	0,864 mm
Geometrija ploče	Puni profil
Vanjski \varnothing D	10,6 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,5 mm
Primjena	Unutarnja
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Tip	03
Broj oštrica Z	3
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	100 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		