

Garant

Visokoučinkovita glodača glava za navoje, Weldon drška, Stvarni Ø D / duljina slobodnog dijela L1: 17/36mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218050 17/36
GTIN	4045197411792
Razred artikla	21R

Opis**Izvedba:**

HPC glodala za navoje za **skraćanje vremena strojne obrade.**

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv **za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje.** Za obradu **provrti i osnovnih rupa.**

Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.
Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

Tehnički opis

Ukupna duljina L _{ukupno}	95 mm
Djelatni Ø D	17 mm
Duljina izboja L ₁	36 mm
Ø drške D _s	25 mm
Vijak za fiksiranje	219926
Veličina pločice	25
Broj oštrica Z	2
Broj steznih utora	2
Izvedba drške	Weldon drška

Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

Pribor

Stezni vijak	219926
--------------	--------