

**Garant**
**VHM kuglasto glodalo, Dijamant, Ø e8 DC: 1 mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 209785 1      |
| GTIN           | 4045197476074 |
| Razred artikla | 11Y           |

**Opis**
**Izvedba:**

S **dijamantnom prevlakom sp<sup>3</sup>** najnovije generacije, za siguran proces obrade **vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita**. Konusni prijelaz s **1°30' (kut α)**.

Tolerancija: Kontura radijusa = **±0,01 mm**.

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L<sub>3</sub>: 1,2 mm

Duljina izboja L<sub>1</sub> uključ. oslobađanje: 2 mm

Oslobađanje Ø D<sub>1</sub>: 0,95 mm

Ukupna duljina L: 75 mm

Ø drške D<sub>5</sub>: 3 mm

**Tehnički opis**

|   |          |
|---|----------|
| Broj zubi Z   | 2        |
| Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje   | 2 mm     |
| Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u grafitu | 0,007 mm |
| Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>                        | 0,95 mm  |
| L <sub>2</sub>                                      | 27 mm    |
| Ø reza D <sub>c</sub>                               | 1 mm     |
| Ø d <sub>n</sub>                                    | 2,3 mm   |
| Ø drške D <sub>5</sub>                              | 3 mm     |
| Ukupna duljina L                                    | 75 mm    |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>       | 1,2 mm                          |
| Kut spirale                                | 30 stupanj                      |
| Polumjer R                                 | 0,5 mm                          |
| Prevlaka                                   | Dijamant                        |
| Rezni materijal                            | VHM                             |
| Standard                                   | Standard proizvođača            |
| Tolerancija nazivnog Ø                     | e8                              |
| Smjer ispostave                            | vodoravno, koso i okomito       |
| Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja | 0,05×D kod glodala za kopiranje |
| Drška                                      | DIN 6535 HA s h6                |
| Unutarnje hlađenje                         | ne                              |
| Prsten u boji                              | crna                            |
| Vrsta proizvoda                            | Vretenasta glodala              |