

**Garant**

**Visokoučinkovita glodača glava za navoje, Weldon drška, Stvarni Ø D /  
duljina slobodnog dijela L1: 30/65mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Razred artikla	21R

## Opis

### Izvedba:

**HPC glodala** za navoje za **skraćanje vremena strojne obrade.**

### Upotreba:

Univerzalno primjenjiv **za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje.** Za obradu **provrti i osnovnih rupa.**

### Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.<br>Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

## Tehnički opis

Vijak za fiksiranje	219927
Duljina izboja L <sub>1</sub>	65 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Stezni vijak	219928
Djelatni Ø D	30 mm
Veličina pločice	41
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	128,5 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3

Izvedba drške	Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	219927
Stezni vijak	219928