



VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202238 12
GTIN	4067263238249
Razred artikla	12X

Opis

Izvedba:

S **ekscentrično brušenom slobodnom površinom** i dodatno **fino obrađenim** žljebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za grubu i finu obradu.

Tehnički opis

Kut spirale	45 stupanj
Ø reza D_c	12 mm
Broj zubi Z	3
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ø drške D_s	12 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Duljina rezne oštrice L _s	36 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina rezanja punih utora 1×D
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,5×D kod obodnog glodanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	160 m/min	N
PE-HD	prikladno	110 m/min	N
PA 66	prikladno	130 m/min	N
PEEK	prikladno	110 m/min	N
PF 31	prikladno	90 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	N
Cu	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB