

**HOLEX****Garderobni ormar s plastičnim nogama i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949615 3
GTIN	4067263642718
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Ormar za odjeću sa širinom odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice. S plastičnim nogama.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

**Ventilacijski koncept:** ulaz zraka kroz stražnji pod ormara omogućuje dobru ventilaciju i sušenje u odjeljku. Dovod zraka kod posebnih ormara odvija se putem otvora iznad udubljenog podnožja.

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Nije moguće specijalno lakiranje.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Standard	DIN 4547
Fronte za ormar	s krilnim vratima od punog lima
po odjeljku za odjeću korisna visina	1420 mm
Dubina police	477 mm
Broj odjeljaka	3
po polici za šešir korisna visina	328 mm
Širina police	298 mm
Dubina	500 mm
Visina	1950 mm
Izvedba podgradnje	Čelične noge
Broj šipki za odjeću	1
Broj polica, fiksnih	1
za lokot s Ø luka do	6 mm
Moguće posebno lakiranje	ne
korisna dubina po odjeljku	477 mm
Izvedba brave	Sigurnosni okretni zasun
Težina	52 kg
korisna širina po odjeljku	240 mm
za lokot	da
širina	900 mm
Ventilacijski otvori na vratima	da
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću