

**Kutna brusilica GWS, tip: GWS17125SB****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077109 GWS17125SB
GTIN	4059952576657
Razred artikla	03C

**Opis****Izvedba:**

**Snažna kutna brusilica u kompaktnom dizajnu** s poboljšanim omjerom snage i opsega drške, prethodnim odabirom brzine i inteligentnim sustavom kočenja

- s prethodnim odabirom broja okretaja
- **Inteligentni sustav kočenja za brzo zaustavljanje pločice tijekom deaktivacije alata i Drop Control.**
- **KickBack Control, zaštita od ponovnog pokretanja i bočna ručica s kontrolom vibracija radi visoke zaštite korisnika.**

**Dio isporuke:**

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

**Tehnički opis**

Posebnost	Inteligentni sustav kočenja
maksimalni Ø diska	125 mm
Težina	2,3 kg
Prihvat snaga	1700 W
Nazivni napon	230 V
Raspon broja okretaja	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	GWS 17-125 SB

Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica