

**metabo****Brusilica za kutne spojeve, Tip: KNSE9-150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Vrlo plosnata brusilica za kutne zavarene spojeve od 950 W za obradu kutnih zavarenih spojeva od nehrđajućeg čelika u skućenim prostorima.

- **Dvostruki redukcijski zupčanik za učinkovit rad.**
- **Odvojivi zaštitni pokrov koji se može podesiti bez alata.**
- **Zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.**
- **Vario-Constamatic (VC) elektronika punog vala za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koji je skoro konstantno pod opterećenjem.**
- **Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.**
- **Čvrsti planetarni mjenjač za posebno dugi vijek trajanja.**
- **Pogon remena niskog održavanja za dugi vijek trajanja.**

**Dio isporuke:**

Zaštitni poklopac, dodatna drška, 1× Kompaktni diskovi od filca (150×6×25.4 mm; srednje), 1× Kompaktni diskovi od filca (150×6×25.4 mm; vrlo fino), 2× nepleteneh kompaktnih diskova (150×3×25.4 mm; srednje), 1× datoteka za poliranje uključujući 2 trake za brušenje i metalik kućište.

**Tehnički opis**

Prihvat za alat	M 14
-----------------	------

Prihvat snaga	950 W
Oznaka proizvođača	KNSE 9-150
Težina	2,7 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina kabela	4 m
Raspon broja okretaja	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Ø ploče	150 mm