

**metabo****Elektronička tračna rašpa, Tip: BFE9-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Snažna, kompaktna tračna rašpa za brušenje, satensku završnu obradu i uklanjanje burna teško dostupnim mjestima.

- **Vario-Constamatic (VC) punovalna elektronika s regulatorom: za rad sa specifičnim brojevima okretaja koji ostaju gotovo konstantni pod opterećenjem.**
- **Nastavak za mljevenje se zakretati 270° bez alata za podešavanje u bilo koji radni položaj.**
- **Profilirani pogonski valjak: Smanjuje proklizavanje remena za brušenje.**
- **Zamjena remena bez alata i podesiva vodilica remena.**
- **Elektroničko meko pokretanje.**
- **Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.**
- **Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.**

**Dio isporuke:**

Dodatna drška, čelična kutija za potporne listove, krak sigurnosnog pojasa (6, 13, 19 mm), 10 remena za brušenje (6×457 mm; P60), 10 remena za brušenje (6×457 mm; P120), 10 remena za brušenje (19×457 mm; P60), 10 remena za brušenje (19×457 mm; P120), 4 nepletjenih remena.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	BFE 9-20
Duljina kabela	4 m
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Duljina trake	457 mm
Težina	1,8 kg
Pakiranje	Kutija od čeličnog lima
Prihvat snaga	950 W
maksimalna brzina trake	9 - 20 m/s
Širina trake	6 - 19 mm