

**DNMG 150604, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CCX Vrsta: CCX
Lomač odvojenih čestica: PP
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 210 - 450 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PP
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	210 - 450 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Cermet
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Vrsta	CCX
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje