

**TNMG 160408, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 CCX Vrsta: CCX  
Lomač odvojenih čestica: PP  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 210 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	CCX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Cermet
Lomač odvojenih čestica	PP
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	210 - 450 m/min

Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje