

**CCMT 09T308, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 CCX Vrsta: CCX

Lomač odvojenih čestica: PP

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,8 mmPosmak f : 0,05 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 310 m/min**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CCX
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Lomač odvojenih čestica	PP
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,1 - 0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 310 m/min
Rezni materijal	Cermet
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje