

**CC.T 09T302, Vrsta: CCX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T302 CCX Vrsta: CCX

Lomač odvojenih čestica: PP

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,8 mmPosmak f : 0,05 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 310 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Prevlaka	prevučena
Vrsta	CCX
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,1 - 0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 310 m/min
Rezni materijal	Cermet
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	PP
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje