

**VBMT 160408, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160408 CCX Vrsta: CCX
Lomač odvojenih čestica: PP
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 300 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Cermet
Vrsta	CCX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT160408
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	PP

Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje