

**VBMT 160404, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Razred artikla	25E

**Opis**

VBMT 160404 CCX Vrsta: CCX  
Lomač odvojenih čestica: PP  
Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 140 - 300 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT160404
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PP
Prevlaka	prevučena
Vrsta	CCX
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,1 - 1 mm
Rezni materijal	Cermet
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje