

**VBMT 110304, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	PP
Glavna primjena	P
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CCX
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje