

**DNMG 150604, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250796 CA315  |
| GTIN           | 4960664799046 |
| Razred artikla | 25E           |

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Uvjetovanost reza                 | lagani prekid     |
| Vrsta                             | CA315             |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm            |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada       |
| Glavna primjena                   | K                 |
| Rezni materijal                   | HM                |
| Lomač odvojenih čestica           | KG                |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 150 - 350 m/min   |
| Broj zamjena/oštrica              | 4                 |
| Prevlaka                          | prevučena         |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | DNMG 150604       |
| Posmak $f$                        | 0,17 - 0,5 mm/okr |

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Dubina reza $a_p$ | 0,5 - 3,6 mm                       |
| Vrsta proizvoda   | Okretna rezna pločica za tokarenje |