

**CNMG 120412, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 350 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA315
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	K
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	KG
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje