

**WN. G 080408, Vrsta: CA315**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Vrsta	CA315
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 4 mm
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	K
Lomač odvojenih čestica	KG
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 350 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje