

**VNMG 160408, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	KG
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Vrsta	CA315
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	K
Dubina reza a_p	0,5 - 3,6 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 350 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje