

**TNMG 160404, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA315
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	KG
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 350 m/min
Glavna primjena	K
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3,6 mm

Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje