

**CCMT 120408, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	K
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA315
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Prevlaka	prevučena

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GK
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje