

**CC.T 09T304, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GK
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	K
Prevlaka	prevučena
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	CA315
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje