

**WNMG 080412, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	KG
Tolerancija	M
Kutni radijus	1,2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	K
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm

Vrsta	CA315
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje