

**DC.T 11T308, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	CA315
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna primjena	K
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje