

**CCGT 060201, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260090 PR1725
GTIN	4960664923335
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dodatna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 060201
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	G

Lomač odvojenih čestica	MFP-SKS
Kutni radijus	0,1 mm
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Vrsta	PR1725
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje