

**CC.T 09T304, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 PR1725 Vrsta: PR1725
Lomač odvojenih čestica: MFP SKS
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Tolerancija	G
Vrsta	PR1725
Brzina reza v_c sporedna primjena	50 - 150 m/min
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	MFP SKS
Dodatna primjena	P

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Glavna primjena	M
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje