

**CC.T 09T302, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Razred artikla	25E

**Opis**

CC.T 09T302 PR1725 Vrsta: PR1725  
Lomač odvojenih čestica: MFP SKS  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Dodatna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	PR1725
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Glavna primjena	M
Tolerancija	G
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Lomač odvojenih čestica	MFP SKS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje