

**DCGT 070201, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MFP SKS
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	G

Vrsta	PR1725
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dodatna primjena	P
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje