

**DC.T 070202, Vrsta: PR1725**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
Dodatna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	G
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min
Lomač odvojenih čestica	MFP-SKS

Vrsta	PR1725
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje