

**CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 09T308 Wiper CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: WP  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	WP
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 330 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA025P
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje