

**CC.T 09T304, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mm

Posmak f: 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	CA025P
Tolerancija	M
Prevlaka	prevučena

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Lomač odvojenih čestica	GK
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje