

**CCMT 060202, Vrsta: CA025P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GK
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Vrsta	CA025P
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm

Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje