



## Pila za rezanje metala, Tip: 72365460



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Polustacionarna pila za učinkovito i brzo rezanje komponenti kako u radioni tako i na gradilištu. Najveći mogući napredak u radu zahvaljujući motoru velikog zakretnog momenta s malim brojem okretaja. Precizni rezultati i malo naknadne obrade zahvaljujući minimalnim tragovima zagrijavanja i manjem stvaranju neravnina zahvaljujući hladnom rezanju. Visoka kvaliteta površine zahvaljujući posebnim listovima pile za različite metale. Do 100 % bez iskrenja i bez stvaranja prašine zbog hladnog rezanja. Dobro uravnotežen dizajn drške za bolje vođenje. Visoko precizna, izdržljiva čelična konstrukcija. Podnožje od lijevanog aluminija. Lagani start osigurava da se motor polako pokreće, što štiti mehaniku. Uređaj za brzo stezanje za stolnu stezaljku. Ugodno podešavanje kosina i kutova od 0° do 45°. Dubinski graničnik + laka izmjena lista pile.

#### Upotreba:

Piljenje čeličnih i metalnih profila. Izrada razdjelnih i kosih formata. Obrada cijevi, metalnih vijaka, kutnog željeza, šipkastog materijala.

#### Dio isporuke:

1× pila, 1× list pile za konstrukcijski čelik, 1× kombinirani ključ: unutarnji šesterokut, 6 mm i križni PH 2, 1× unutarnji šesterokut 8 mm.

### Tehnički opis

Nježni zalet	da
Težina	24,4 kg
Oznaka proizvođača	MKAS 355
Mrežni napon	230 V
maksimalna dubina reza 90 °	120 mm
Nazivni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ø lista pile	355 mm
maksimalna dubina reza 45 °	90 mm
maksimalan broj okretaja	1300 min <sup>-1</sup>
Mrežna frekvencija	50 Hz
Prihvat snaga	1800 W
Vrsta proizvoda	Pila