

**DC.T 070204, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070204 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: HQ
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Vrsta	CA025P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	HQ
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje