

**CCMT 120412, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 120412 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	GK
Fina/gruba obrada	fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta	CA025P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2

Kutni radijus	1,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120412
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje