

**DCMT 070202, Vrsta: CA025P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a _p	0,5 - 3 mm
Tolerancija	M
Vrsta	CA025P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT070202
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	GK

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje