

**VBMT 160408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 261184 CA025P |
| GTIN           | 4960664879502 |
| Razred artikla | 25E           |

**Opis**

VBMT 160408 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: HQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)   |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada        |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 80 - 330 m/min     |
| Kutni radijus                     | 0,8 mm             |
| Lomač odvojenih čestica           | HQ                 |
| Posmak $f$                        | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Prevlaka                          | prevučena          |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dubina reza $a_p$                | 0,5 - 2 mm                         |
| Glavna primjena                  | P                                  |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBMT 160408                        |
| Uvjetovanost reza                | lagani prekid                      |
| Vrsta                            | CA025P                             |
| Broj zamjena/oštrica             | 2                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |