


**CC.T 060204, Vrsta: PDL010**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 060204 PDL010 Vrsta: PDL010

Lomač odvojenih čestica: AP

Tolerancija: G

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 400 m/min

## Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 400 m/min
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Vrsta	PDL010
Tolerancija	G
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	AP
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje