

**TNMG 160408, Vrsta: PDL010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 PDL010 Vrsta: PDL010

Lomač odvojenih čestica: AH

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 - 600 m/min**Tehnički opis**

Vrsta	PDL010
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Dubina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
Lomač odvojenih čestica	AH
Kutni radijus	0,8 mm

Glavna primjena	N
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje