


**WN. G 080408, Vrsta: PDL010**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Razred artikla	25E

Opis

WN. G 080408 PDL010 Vrsta: PDL010
Lomač odvojenih čestica: AH
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	N
Tolerancija	G
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	AH

Vrsta	PDL010
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje