



Magnet za podizanje tereta MaxX, maks. nosivost: 600kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	382001 600
GTIN	
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Kompaktna i robusna konstrukcija s neodimskim permanentnim magnetima. Magnetska rasipanja sprječavaju se zahvaljujući principu „neutralne krune“ te se sprječavaju neželjene privlačne sile prema susjednim teretima. Osnovno tijelo oblikovano od jednog bloka bez varnih niti jamči konstantnu učinkovitost. Zasun blokira polugu i na taj način sprječava nenamjerno oslobađanje tereta. Certificirana izdržljivost.

Upotreba:

Sigurno rukovanje i transportiranje plosnatih i oblih materijala s 3-strukim osiguranjem.

Tehnički opis

minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	15 mm
Dimenzija E	88 mm
maksimalan Ø okrugli	400 mm
maksimalni nosivi teret ravan	600 kg
Dimenzija D	101 mm
maksimalna duljina, ravna	2000 mm

Dimenzija A	234 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	25 mm
Dimenzija G	52 mm
Dimenzija B	285 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	250 kg
Dimenzija F	176 mm
Dimenzija C	106 mm
Težina	18 kg
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta