

**metabo****Kutna brusilica INOX, Tip: WEV17-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Vi definirate granicu – ne vaš stroj.**

S uređajima od 850 do 1900 W pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaki zahtjev i svaku primjenu. Iznimno robusna kutna brusilica s jakom redukcijom prijenosa i **znatno smanjenim**, podesivim **brojem okretaja** za hladno brušenje. Savršeno **za obradu nehrđajućeg čelika**.

- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk zaglavi.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Kućište mjenjača može se rotirati u koracima od 90° za rad lijevom rukom ili za odspajanje.**
- **Stalni broj okretaja pod opterećenjem.**
- **Dulji vijek trajanja, više snage: Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20 % veći kapacitet preopterećenja i 50 % veći okretni moment.**
- **Brza izmjena diskova bez alata pritiskom na gumb s Metabo M-Quick sustavom.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Dodatna ručka Metabo VibraTech (MVT) s malo vibracija.**
- **Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.**

**Dio isporuke:**

Uključuje zaštitnu kapicu sa zaštitom od okretanja, garnituru za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dva otvora.

**Tehnički opis**

Sigurnosni sklop	da
Težina	2,5 kg
Nježni zalet	da
Prihvat snaga	1700 W
Blokada pokretanja	da
Priključni navoj	M14
Oznaka proizvođača	WEV 17-125 Quick Inox
maksimalni Ø diska	125 mm
Tip kabela	4
Posebnost	Brzoizmjenjivi sustav
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj okretaja u praznom hodu	2000 - 7600 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica