

**APKT 1604 PDER, HBM025, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Razred artikla	22A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodala glave br. 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks}} = 7 \text{ mm}$ .

Debljina pločica: 5,76 mm

Kutni radijus: 0,8 mm

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APKT 1604 PDER
Vrsta	HBM025
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Debljina pločica	5,76 mm
Prevlaka	prevučena

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	205 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	K
Uni	prikladno		
suho	prikladno		