

Garant**VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HA, bez prevlake, Ø DC: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202480 5
GTIN	4045197117106
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Iznimno oštre rezne oštrice.**

Dimenzije slične DIN 6527.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	20 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,02 mm
Ø reza D_c	5 mm
Oslobađanje Ø D_1	4,8 mm
Broj zubi Z	4
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,015 mm
Ø drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L_s	15 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Kut spirale	38 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	140 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB