

**Garant****VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,01-Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122480 14,01-X
GTIN	4067263000716
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivom ultra glatkom, visokoučinkovitom TiAlSiN prevlakom visokih performansi i otpornom na habanje za **dugi vijek trajanja** uz **optimalnu kvalitetu provrta i vrlo malom formacijom neravnina**.

**Napomena:**

$L_c = L_2 + 1,5 \times D$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122481**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122480** i **129100HE**. Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od +/-10 % (najmanje 1 komad).

Vrijeme dostave: 7 radnih tjedana

Minimalna količina: 3 kom

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	115 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	65 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L <sub>2</sub>	41 mm
Broj oštrica Z	2
Tolerancija nazivnog Ø	m7

Standard	DIN 6537
Ø-područje	14,01 - 16 mm
Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM
izvedba	4×D
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HSC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		