

**BDMT 170408 ER-JT, PR1210, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227567 GG
GTIN	4960664609055
Razred artikla	25A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Točno 90° do  $a_p = 9$  mm.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,09 – 0,27 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,09 – 0,27 mm
Tip	GG
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408 ER-JT
Vrsta	PR1210
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		