

Garant**VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 18,01-Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122680 18,01-X
GTIN	4067263000952
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivim ultra glatkim, visokoučinkovitim TiAlSiN prevlakom visokih performansi i **dugog vijeka trajanja s optimalnom kvalitetom provrta i vrlo niskom formacijom neravnina**.

Napomena:

$L_c = L_2 + 1,5 \times D$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122681**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122680i 129100HE**. Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od +/-10 % (najmanje 1 komad).

Minimalna količina: 3 kom

Vrijeme dostave: 7 radnih tjedana

Tehnički opis

Ø-područje	18,01 - 20 mm
Standard	DIN 6537
Broj oštrica Z	2
Ø drške D _s	20 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	71 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	101 mm

Ukupna duljina L	153 mm
Tolerancija nazivnog Ø	m7
Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM
izvedba	4×D
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HSC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		