

Garant**Hidraulička stezna glava performance Master Chuck, SK 40 kratko, Østezanja-D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302195 12
GTIN	4067263265504
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Osobito prikladno za vrlo dinamične primjene glodanja.**
- **Optimizirana vanjska kontura kroz FEM (Metoda konačnih elemenata) –> robusnost kroz maksimalnu čvrstoću, dulji vijek trajanja alata, veću stopu skidanja materijala, prikladno za sve strategije strojne obrade.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **Moguća primjena redukcijskih čahura.**
- **Otporno na temperaturu do 170°C 4 sata.**
- **Moguće je do 10x više postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom ekspanzijskom steznom glavom.**
- **Vrlo mali moment pritezanja steznog vijka – jednostavno rukovanje.**
- **Patentirani novi hidraulički ekspanzijski stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.**

Upotreba:

Univerzalno dizajnerski za grubu i završnu obradu. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
L ₃	36 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	32 mm
Vanjski Ø D	49 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava